

BALON ŞİŞİRME POMPASI



Features / Özellikler

- Ergonomic design with grained surface and slip-free buttons with comfortable hand grip
Damarlı yüzeyi ve kaymayan butonu ile konforlu el tutuşlu ergonomik tasarım
- Very stable on the operating drape with easy to read pressure during inflation
Ameliyat esnasında, işlem sırasında basıncı kolay okunması için çok stabil
- Suitable for right and left hand users
Sağ ve sol el kullanıcısı için uygundur
- Precise pressure increase with a simple wrist movement up to 30 ATM.
Basit bilek hareketi ile 30 ATM kadar kesin basınç girişi
- Clear material facilitating air bubbles detection and removal.
Şeffaf malzeme kolaylığı, hava baloncuk kontrolü ve kaldırabilirlik
- Efficient cam locking system allows to maintain high pressure which guarantees fast, easy and automatic release.
Verimli camlı görünür sistemi hızlı, kolay ve otomatik gerçekleştirilmesi ile yüksek basınç sürüşüne izin verir
- Quick deflation of every balloon regardless of the size with the 30 cc syringe.
30 cc şırınga ile ölçüsüne bakmaksızın her bir balonun hızlı söndürülmesini sağlar

Ordering Information / Sipariş Bilgileri

Cat Code (Katalog No)	Description (İçerik) 25 - 30 - 35 PSI Y Adaptör ve Stopcock Seçenekli
AZR - ID - S - 025	25 PSI Balloon Inflation Device With Stopcock
AZR - ID - S - 030	30 PSI Balloon Inflation Device With Stopcock
AZR - ID - S - 035	35 PSI Balloon Inflation Device With Stopcock

Tekli kullanıma hazır paketlerdedir. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.